

苏州脉塔智能科技有限公司


2026-11-03


试 制 文 件

| 版本 REV. | 变更号 ECN.NO. | 变更内容 REVISION RECORD | 日期 DATE | 设计 BY |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 20260911 | 尺寸高度减少1mm，详情见修订云 | 2026.09.11 | 刘瑞 |
| A2 | 20261015 | 出线端角度向右调整23度，与旧版本一致 | 2026.10.15 | 刘瑞 |
| A3 | 20261101 | 法兰盖板3mm销孔深度4，<br>因为A1版本高度减少1mm，深度更改为3.5mm<br>法兰盖板M3螺纹孔深度5，<br>因为A1版本高度减少1mm，深度更改为4.2mm | 2026.11.02 | 刘瑞 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 名 称 TITLE | MYACTUATOR® Professional · Reliable · Innovative | | |
| 电机组合图 | 版本 REV | 比例 SCALE | 幅面 FORMAT | 分页号 PAGE |
| | A3 | 1:1 | A3 | Sheet 1 / Of 1 |
| 尺寸参考图 | 图 号 PRO NAME | | |
| 设计 DESIGN | 工艺 PROCESS | 产品名称 PRO NAME RMD-X4-P12-10-E-L-02 | 第一视角 FIRST ANGLE PJTN |
| 核对 CHECK | 日期 DATE | | |

6 7 2.0 A3