





苏州脉塔智能科技有限公司

2026-04-22

受控文件章



输入电压 (V)	72	反电势常数 (Vdc/Krpm)	29.9
减速比	20.25	扭矩常数 (N.m/A)	5.8
空载转速 (RPM)	108	线电阻 (Ω)	0.08
空载电流 (A)	3.5	线电感 (mH)	0.14
额定转速 (RPM)	98	极对数	20
额定转矩 (N.m)	145	接线方式	Y
额定功率 (W)	1480	反驱力矩 (N.m)	4
额定电流 (A)	25	背隙 (Arcmin)	≤ 15
峰值扭矩 (N.m)	450	轴向负载 (KN)	-
峰值电流 (A)	69.2	径向负载 (KN)	-
效率 (%)	82.4	电机端转动惯量 (Kg.cm^2)	31.6

编码器类型及接口	Dual Encoder ABS-17BIT/17BIT
重复定位精度(Degree)	<0.01
通讯方式	CAN/ EtherCAT
重量 (KG)	3.5
绝缘等级	F
防护等级	-

名称 TITLE		 Profession · Reliable · Innovation			
电机组组合图		版本 REV	比例 SCALE	幅面 FORMAT	分页号 PAGE
尺寸参考图		A0	1:2.5	A3	Sheet 1 Of 1
图号		PRO NAME			
设计 DESIGN		工艺 PROCESS		产品名称 RMD-X15-P20-450	
核对 CHECK		批准 APPROVAL		PRO NAME	
				第一视角 FIRST ANGLE PVTN	

0 mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

6 7 2.0 A3